

800 14 VI

01 DX
04 SX
05 
55



FOR YOUR SAFETY WARNING



kg ?


www.camar.it/warning


25 mm  25 mm   **ABS** **Fe**

ZAMAK

 200  4800  1000




| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 9 |  | 870 668 | 873 669 | 874 669 | 875 670-675 |
| | | 880  | 890 AC 00 60 LS  681 | 890 AC 01 00 LS  682 | 890 AC 01 20 LS  683 |







806 02 P2 VI



DX
SX


3



806 14 P2 VI



| | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9 | | 870 668 | 873 669 | 874 669 | 875 670-675 |
| | | 880 | 890 AC 00 60 LS 681 | 890 AC 01 00 LS 682 | 890 AC 01 20 LS 683 |



815 32 Z1 VI 00



FOR YOUR SAFETY WARNING


www.camar.it/warning

14 mm 16 mm Fe ZAMAK

50 1800 1000



| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 9 | | BRACKET PLATE BP 15,5mm | 870 668 | 873 669 | 874 669 | 875 AC Z1 00 47 670 | 880 | 875 AC Z1 00 60 671 | 890 AC 00 60 LS 681 |
| | | | 875 AC Z1 20 32 672 | 875 AC Z1 20 32 IP 672 | 890 AC 01 40 LS 683 | | | | |







| | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|
| 9 | | BRACKET PLATE BP 19,5mm | 875 AC Z1 LA 60 670 |
|---|--|----------------------------------|----------------------|

| | | |
|---|--|--------------------|
| 9 | | 810 15 10 12 652 |
| | | 810 16 12 14 653 |

816 32 Z1 DU



DX
SX



873



874




875 AC Z1 00 47 670

875 AC Z1 00 60 671


875 AC Z1 20 32 672

875 AC Z1 20 32 IP 672

890 AC 01 40 LS 683




875 AC Z1 LA 60 670



810 00 □ 35 00 648

810 00 □ 36 12 648



810 00 □ 40 15 649

807 02 Z1 IN

DX
SX




FOR YOUR SAFETY WARNING

kg ?
www.camar.it/warning

3D  **AUTOMATIC**  **19 mm**  **22 mm**  **Fe**  www.camar.it



 100  3000  800



897 AS Z1 12 12  695
897 AM AM  698



807 00 00 00  636
807 00 55 00  637
807 00 31 00  637




810 00 38 24  649



807 00 AL MA 00  630
807 00 P2 AP 00  631

807 XL Z1 IN

DX
SX

FOR YOUR SAFETY WARNING

www.camar.it/warning










 50
  1500
  200



| | | |
|---|---|--|
| 9 |  | 897 AS Z1 XL 12  692 |
| | | 897 AS Z1 XL 24  692 |
| | | 897 AS Z1 XL 90  692 |
| | | 897  XL    699 |

| | | |
|---|---|--|
| 9 |  | 807 XL  00 00  633 |
| | | 807 XL  01 19  634 |
| | | 807 XL  00 91  634 |

| | | |
|---|---|---|
| 9 |  | 807 00 AL MA 00  630 |
| | | 807 XL P2 AP 00  631 |

814 35 P2 02 05




FOR YOUR SAFETY WARNING

www.camar.it/warning

| | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|--|
| 3D | 2mm | 8mm | 4 | |
| ABS | Fe | ZAMAK | NO GAP 0mm | www.camar.it |

100
 6000
 500







After assembly, verify that the anti-drop system has been activated.

Verificare dopo il montaggio l'avvenuta attivazione del sistema antisgancio.


9 **814 AC Z1 16 35** 662

9 4 **809** 638-641


814 64 Z1 VI 01



5



890 AC Z1 01 00  680



Supporto per pensili da pressare oppure da avvitare




- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: zincato
- > Regolazione: viti di regolazione utilizzabili, dopo il montaggio dalla parte anteriore
- > Portata: la portata del supporto è di 65kg/pz secondo la normativa DIN EN 68840
- > Il supporto per pensili viene montato dietro lo schienale (ingombro minimo 16 mm) ed è quindi invisibile

Montaggio

- > Per motivi di sicurezza montare il supporto per pensili nel terzo superiore dell'armadio.
- > Per carichi gravosi: min. montare 2 viti a testa svasata (3,5 x 30 mm). La vite deve essere applicata sul tassello.

Avviso

Regolare solo con giravite.




7

Struttura mobile cucina

da pressare

montaggio rapido con leva




Utilizzo sinistro

Montaggio destro

da pressare

montaggio rapido con vite



Utilizzo sinistro

Montaggio destro

① Regolazione in profondità 20 mm in caso di spazio libero

② Regolazione in altezza 18 mm

| Montaggio | | Montaggio | Codice |
|-------------|---------------------------|-----------|------------|
| da pressare | montaggio rapido con leva | sinistro | 290.21.901 |
| | | destro | 290.21.900 |


IGH-M 2019, HIT, 09/18. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Supporto per pensili con sicura antiganciamento da pressare e da avvitare

- > sicura antiganciamento automatica grazie al binario compreso → senza utensili
- > comoda regolazione frontale del mobile in altezza e in profondità
- > con ausilio per il trasporto: per il trasporto, la barra appendi-pensili può essere bloccata sulla piastra



- > Esecuzione: acciaio, tappo di copertura: plastica zincato, Tappi di copertura: bianco, RAL 9010
- > Finitura: in altezza: 15 mm, laterale: 16 mm, in profondità: 16 mm (con ingombro di 16 mm)
- > Regolazione: la portata del supporto è di 65 kg/pz per la piastra base corta e 92 kg/pz per quella lunga, secondo la normativa DIN EN 15939
- > Normativa: con piastra base corta o lunga per fissaggio ulteriore sul coperchio del mobile
- > Versione: La regolazione in altezza e in profondità si effettua mediante forature Ø di 12 mm
- > Il supporto per pensili viene montato dietro lo schienale (ingombro necessario ≥16 mm) ed è quindi invisibile



sicura antiganciamento

Avviso

- > Per motivi di sicurezza montare la versione con piastra base corta nel terzo superiore dell'armadio.
- > Applicare la vite (le viti) di sicurezza a un angolo di 45°.
- > Prima di agganciare, abbassare completamente la piastra di supporto.
- > Regolare solo con giravite.

Nella variante con piastra base lunga possono essere aggiunte altre viti sul coperchio del mobile; con il risultato di una portata maggiore.

Fornitura


- 1 supporto per pensili
- 2 tappi di copertura

| Versione | Montaggio | Codice |
|---------------------|-----------|------------|
| piastra base, corta | sinistro | 290.03.936 |
| piastra base, corta | destra | 290.03.935 |


Confezione: 1 oppure 20 guarniture

Avviso per l'ordine


Utilizzare la barra appendi-pensili 290.09.910 o 290.10.900 per garantire la funzione. Osservare le informazioni di sicurezza per supporti per pensili.



piastra base corta



piastra base lunga



821 15 Z1 IN



DX
SX





FOR YOUR SAFETY WARNING

www.camar.it/warning

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|--------------|
| 3D | 12 mm | 18 mm | 3 mm | 4 |
| | Fe | ZAMAK | www.camar.it | |

| | | |
|----|------|-----|
| 50 | 1800 | 100 |
|----|------|-----|



A = 9-12 mm

A = 0-9 mm

3D After assembly, verify that the anti-drop system has been activated.

3D Verificare dopo il montaggio l'avvenuta attivazione del sistema antisgancio.

1 **306**
40-43

9 **810 15 □ 06 08** 652

9 **895 AS Z1 12 94** 688

9 **4** **809**
638-641

