


Cardine

- > Angolo d'apertura: 180°
- > Esecuzione: acciaio
- > Finitura: zincato blu
- > Spessore aletta: 3 mm
- > Limitatore di apertura: senza fermo
- > Montaggio: da avvitare
- > Portata: <20 kg
- > Anello distanziale 1 mm

Avviso


Per ogni anta serve una coppia

Applicazione



- Ⓐ Fianco
- Ⓑ Fondo
- Ⓒ Anta


→ Con una piastra corta



Lunghezza mm	Codice
65	361.02.511
100	361.02.531

Confezione: 1 oppure 20 paia

→ Con piastre della stessa lunghezza




Lunghezza mm	Codice
65	361.03.511
100	361.03.531

Confezione: 1 oppure 20 paia

Cerniera a braccio con snodo a vista

- > Esecuzione: ottone
- > Limitatore di apertura: senza fermo
- > Montaggio: da avvitare
- > Portata: <20 kg
- > Punto di rotazione esterno

→ Con ali diritte




- > Angolo d'apertura: 250°
- > Finitura: lucido
- > Spessore aletta: 2 mm

Lunghezza mm	Codice
50	362.10.803

Confezione: 1 oppure 25 paia

Applicazione



- ① anta
- ② fianco
- ③ fondo

Cerniere a braccio




5

Cerniere a braccio





Applicazione




- ① sportello chiuso
- ② sportello aperto
- ③ fianco

Funzionamento

Sgancio anta:
il foro nel lato frontale anta permette di inserire un piccolo cacciavite che spinge in alto il perno a molla ubicato nella boccola. Condizione indispensabile: la foratura nell'anta e la foratura della boccola devono combaciare.




Regolazione della fuga:
ruotando l'aletta si può aumentare o diminuire la fuga dell'anta. Il fissaggio definitivo avviene tramite una piccola vite per truciolare.



Cerniera per scrittoio



Applicazione





- ① Sportello chiuso
- ② Sportello aperto

- > Angolo di apertura: 90°
- > Applicazione: per piani a ribalta per scrittoio
- > Esecuzione: ottone
- > Finitura: lucido
- > Limitatore di apertura: con fermo e angolo di apertura 90°
- > Montaggio: da avvitare
- > Portata: <20 kg

Lunghezza mm	Spessore aletta mm	Codice
83	elemento mobile: 3/ elemento a ribalta: 3	361.50.802
150	elemento mobile: 4/ elemento a ribalta: 5	361.50.820

Confezione: 1 oppure 5 paia



Paracolpi

► FM 5.255

IGH-M 2018, HIT-it, 01/18; Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.