



La messa in scena perfetta della mia ispirazione



Il sistema box LEGRABOX soddisfa le massime esigenze in termini di personalizzazione e design. Gli addetti alla lavorazione creano il proprio design dei cassetti con spondine eleganti e sottili e molte opzioni di design fuori dall'ordinario. Gli addetti alla lavorazione hanno la possibilità di ottenere la collezione selezionata di LEGRABOX special edition per quantità minime per ordine ridotte o design personalizzati con LEGRABOX individual. Qui, il cliente ordina separatamente gli elementi decorativi (esterno) e le spondine (interno) e li assembla lui stesso nel suo laboratorio con pochi gesti. In questo modo, i sofisticati design del cassetto possono essere prodotti in modo flessibile.



Linee dritte all'interno e all'esterno

Le spondine sottili, con uno spessore sorprendentemente sottile di soli 12,8 mm, si integrano con armonia in tutti i mobili. I singoli componenti sono perfettamente coordinati tra di loro e creano passaggi gradevoli.



Branding personalizzato

L'elemento di branding è parte integrante del design LEGRABOX. Può essere stampato con il vostro marchio o logo. Sobrio e riservato o volutamente esuberante. In via opzionale, il logo può anche essere stampato o inciso a laser direttamente sulla spondina.



Design delle spondine a 2 involucri

La spondina di LEGRABOX è a 2 involucri. Ciò significa che l'interno e l'esterno possono essere configurati in diversi colori e materiali.



Il vostro parco giochi creativo

Con gli elementi inseribili, non ci sono limiti alle vostre idee. Vetro, legno, pelle o pietra sono solo possibili esempi di materiali da utilizzare per perfezionare LEGRABOX free.



Tecnica raffinata

LEGRABOX segna una svolta dal punto di vista della tecnica. Con la guida fianco BLUMOTION S, LEGRABOX offre oltre a forze di apertura minime, una corsa a levitazione sincronizzata e la flessibilità di realizzare tre tecnologie del movimento con un'unica guida fianco. In questo modo la funzione di ammortizzazione viene adattata alla rispettiva tecnologia del movimento.




Cassetto – N



- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione bidimensionale del frontale nella spondina

Webcode
DQBMJY

Ingombro



NL Lunghezza nominale

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	Versione	BLUMOTION S	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	40	
400		750.4001S	
450		750.4501S	
500		750.5001S	
550		750.5501S	

2	Set spondine		
	Altezza spondina (mm)	66.5	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	SW-M OG-M CS-M	INGL
400		770N4002S	
450		770N4502S	770N4502I
500		770N5002S	770N5002I
550		770N5502S	

Composto da:


- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	SW-M OG-M CS-M NI	Acciaio	ZB7N000S

4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		Art. N°
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	Viti	2 x	ZF7N7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli

Colore	Colore		
SW-M	Bianco seta opaco	INGL	Acciaio antimpronta
OG-M	Grigio orione opaco	NI	Nichelato
CS-M	Nero carbonio opaco		



Accessori

–	Vite per truciolare		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Per attacco frontale

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

–	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

–	Viti EURO		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile

Cassetto – N

Webcode
DQBMJY

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio – frontale – da avvitare	Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO	Quote di montaggio – schienale
* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile	FA Battuta frontale * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile	* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile ** Min. 6 mm per EXPANDO T	


Distanza tra i fori – guide fianco

Guida fianco – 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


400 | 450 | 500

550




Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm

B	Schienale in legno 39 mm LW – 38 mm
A	Fondo Schienale in legno NL – 10 mm Schienale in acciaio NL – 21 mm LW – 35 mm Quota scanalatura 16, 38

KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Misure di foratura – fondo cassetto




Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Consigli

Panoramica	191	Accessori	238	Montaggio, smontaggio e regolazione
myLEGRABOX	230	Fissaggio guide sui fianchi	242	
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	584	E-SERVICES e attrezzi di lavorazione	590	
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	585	Ulteriori informazioni tecn.	698	
SERVO-DRIVE per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	358			
TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	244			
TIP-ON per LEGRABOX	250			
CABLOXX	582			

Short-URL
www.blum.com/a310


Cassetto – M



- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Webcode
DQBN9A

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	Versione	BLUMOTION S
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	90.5
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770M2702S	770M2702I
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I
550	770M5502S	770M5502I
600	770M6002S	770M6002I
650	770M6502S	770M6502I

Composto da:


- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra	
	Colore	Art. N°
	SW-M OG-M CS-M NI	
	Materiale	
	Acciaio	ZB7M000S

4	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	Art. N°
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
	Viti	2 x ZF7M7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli

Colore	Colore
SW-M	Bianco seta opaco
OG-M	Grigio orione opaco
CS-M	Nero carbonio opaco
	INGL
	Acciaio antimpronta
	NI
	Nichelato



Accessori

–	Vite per truciolare		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Per attacco frontale

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

–	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

–	Viti EURO		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile

Cassetto – M

Webcode
DQBN9A

Progettazione

Ingresso nel corpo mobile	Quote di montaggio – frontale – da avvitare	Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO	Quote di montaggio – schienale
* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile	FA Battuta frontale	* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile	
** Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione	* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile	** Min. 6 mm per EXPANDO T	

Distanza tra i fori – guide fianco

Guida fianco – 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

270	
300 350	
400 450 500	
550 600	

Guida fianco – 753 – 70 kg


Lunghezza nominale NL (mm)

450	
500 550 600	
650	


Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm

B	Schienale in legno 63 mm
LW – 38 mm	
A	Fondo Schienale in legno NL – 10 mm Schienale in acciaio NL – 21 mm
LW – 35 mm	
16	Quota scanalatura
38	

KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Misure di foratura – fondo cassetto




Consigli

Panoramica	191	CABLOXX	582	Montaggio, smontaggio e regolazione
myLEGRABOX	230	Accessori	238	
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	584	Fissaggio guide sui fianchi	242	
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	585	E-SERVICES e attrezzi di lavorazione	590	Short-URL
SERVO-DRIVE per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	358	Ulteriori informazioni tecn.	698	www.blum.com/a310
TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	244			
TIP-ON per LEGRABOX	250			
AMBIA-LINE per LEGRABOX MERIVOBOX	528			



Cassetto – K




- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Webcode

DQBNYM

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	Versione	BLUMOTION S
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	128.5
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
300	770K3002S	
350	770K3502S	770K3502I
400	770K4002S	770K4002I
450	770K4502S	770K4502I
500	770K5002S	770K5002I
550	770K5502S	770K5502I
600	770K6002S	

Composto da:


- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra	
	Colore	Materiale
	SW-M OG-M CS-M NI	Acciaio
		Art. N°
		ZB7K000S

4	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	Art. N°
	EXPANDO	2 x ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7K70T2
	Viti	2 x ZF7K7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli

Colore	Colore	
SW-M	Bianco seta opaco	INGL Acciaio antimpronta
OG-M	Grigio orione opaco	NI Nichelato
CS-M	Nero carbonio opaco	



Accessori

–	Vite per truciolare	
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)
	Ø 3.5	15.0
		17.0

Per attacco frontale

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

–	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)	
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)
	Ø 4.0	15.0

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

–	Viti EURO	
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)
	Ø 6.0	14.5

Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile

Cassetto – K

Webcode
DQBNYM

Progettazione

Ingombro nel corpo mobile	Quote di montaggio – frontale – da avvitare	Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO	Quote di montaggio – schienale
* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile ** Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione	FA Battuta frontale * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile	* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile ** Min. 6 mm per EXPANDO T	

Distanza tra i fori – guide fianco


Guida fianco – 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

300 | 350

400 | 450 | 500

550 | 600




Guida fianco – 753 – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

450


500 | 550 | 600




Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm

B	Schienale in legno 101 mm LW – 38 mm
A	Fondo Schienale in legno NL – 10 mm Schienale in acciaio NL – 21 mm LW – 35 mm 16 38 Quota scanalatura

KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale

Misure di foratura – fondo cassetto




Consigli

Panoramica	191	CABLOXX	582	Montaggio, smontaggio e regolazione
myLEGRABOX	230	Accessori	238	
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	584	Fissaggio guide sui fianchi	242	
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	585	E-SERVICES e attrezzi di lavorazione	590	Short-URL
SERVO-DRIVE per LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	358	Ulteriori informazioni tecn.	698	www.blum.com/a310
TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	244			
TIP-ON per LEGRABOX	250			
AMBIA-LINE per LEGRABOX MERIVOBX	528			




Cassettone – C



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Webcode
DQBQ2M

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	Versione	BLUMOTION S
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	177
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
270	770C2702S	770C2702I
300	770C3002S	770C3002I
350	770C3502S	770C3502I
400	770C4002S	770C4002I
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Composto da:

- 2a 1 x Spondina sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra	
	Colore	Art. N°
	SW-M OG-M CS-M NI	
	Materiale	
	Acciaio	ZB7C000S


4	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	Art. N°
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Viti	2 x ZF7C7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli

In alternativa a 4

4a	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	Art. N°
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2
	Viti	4 x ZF7M7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli



Accessori

–	Vite per truciolare		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Per attacco frontale

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

–	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

–	Viti EURO		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile


Colore	Colore		
SW-M	Bianco seta opaco	INGL	Acciaio antimpronta
OG-M	Grigio orione opaco	NI	Nichelato
CS-M	Nero carbonio opaco		

Cassettone – C

Webcode
DQBQ2M


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Quote di montaggio – frontale – da avvitare




FA Battuta frontale
 * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** Alternativa 4a

Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO



4
 4a
 * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
 ** Min. 6 mm per EXPANDO T


Quote di montaggio – schienale



Distanza tra i fori – guide fianco


Guida fianco – 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)





Guida fianco – 753 – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)




Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
 LW Larghezza interna corpo
 NL Lunghezza nominale

Misure di foratura – fondo cassetto



Consigli

Panoramica	191	CABLOXX	582	Montaggio, smontaggio e regolazione
myLEGRABOX	230	Accessori	238	
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	584	Fissaggio guide sui fianchi	242	
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	585	E-SERVICES e attrezzi di lavorazione	590	
SERVO-DRIVE per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	358	Ulteriori informazioni tecn.	698	
TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	244			
TIP-ON per LEGRABOX	250			
AMBIA-LINE per LEGRABOX MERIVOBOX	528			




Cassettone – F



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee diritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con l'ammortizzazione **BLUMOTION S** integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Webcode
DQBRHA

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	Versione	BLUMOTION S
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	753.6501S	

2	Set spondine	
	Altezza spondina (mm)	241
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	SW-M OG-M CS-M	INGL
400	770F4002S	770F4002I
450	770F4502S	770F4502I
500	770F5002S	770F5002I
550	770F5502S	770F5502I
600	770F6002S	770F6002I
650	770F6502S	770F6502I

Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale in legno sinistra/destra	
	Colore	Art. N°
	SW-M OG-M CS-M NI	
	Materiale	
	Acciaio	ZB7F000S

4	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	Art. N°
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7M70T2
	Viti	2 x ZF7M7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli


4	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	Art. N°
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2
	Viti	2 x ZF7C7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli

In alternativa a 4

4a	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	Art. N°
	EXPANDO	6 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x ZF7M70T2
	Viti	6 x ZF7M7002

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli



Accessori

–	Vite per truciolare		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 3.5	15.0	609.1500
		17.0	609.1700

Per attacco frontale

Per il collegamento della guida fianco e del corpo mobile, consigliamo la vite per truciolare Ø 4 x 15 mm

–	Vite di fissaggio (vite a testa piatta)		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 4.0	15.0	61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'uso di viti a testa piatta per lo schienale in legno e la spondina

–	Viti EURO		
	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	Ø 6.0	14.5	661.1450.HG

Per il collegamento della guida fianco con il corpo mobile


Colore			Colore
SW-M	Bianco seta opaco	INGL	Acciaio antimpronta
OG-M	Grigio orione opaco	NI	Nichelato
CS-M	Nero carbonio opaco		

Cassettone – F

Webcode
DQBRHA


Progettazione

Inqombro nel corpo mobile




*	+1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
**	Incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Quote di montaggio – frontale – da avvitare




FA	Battuta frontale
*	+1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
**	Alternativa 4a

Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO



4	4a
*	+1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
**	Min. 6 mm per EXPANDO T

Quote di montaggio – schienale




Distanza tra i fori – quide fianco

Guida fianco – 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

400 | 450 | 500

550 | 600


**Guida fianco – 753 – 70 kg**

Lunghezza nominale NL (mm)

450



500 | 550 | 600

650




Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB	Larghezza del corpo mobile
LW	Larghezza interna corpo
NL	Lunghezza nominale

Misure di foratura – fondo cassetto



Consigli

Panoramica	191	CABLOXX	582	Montaggio, smontaggio e regolazione
myLEGRABOX	230	Accessori	238	
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	584	Fissaggio guide sui fianchi	242	
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	585	E-SERVICES e attrezzi di lavorazione	590	
		Ulteriori informazioni tecn.	698	Short-URL
				www.blum.com/a310
SERVO-DRIVE per LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	358			
TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	244			
TIP-ON per LEGRABOX	250			
AMBIA-LINE per LEGRABOX MERIVOBOX	528			

