


Cassetto – M


Webcode

DQBONY



- Per LEGRABOX pure e LEGRABOX free
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	BLUMOTION S		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
40			
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Set spondine		
	Altezza spondina (mm)		
	90.5		
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore		
	TS-M OG-M PS-M SW-M		
	INGL		
350	2 x	770M3502S	770M3502I
400	2 x	770M4002S	770M4002I
450	2 x	770M4502S	770M4502I
500	2 x	770M5002S	770M5002I
550	2 x	770M5502S	770M5502I
600	2 x	770M6002S	770M6002I


Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore	Materiale	Art. N°
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI	Acciaio	2 x ZB7M000S

4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio	Art. N°	
	Viti	4 x	ZF7M7002
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli



Accessori

–	Vite per truciolare		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Per attacco frontale

–	Vite di fissaggio		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	4	15	61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'impiego di viti a testa piatta


Colore		Colore	
TS-M	Nero terra opaco	SW-M	Bianco seta opaco
OG-M	Grigio orione opaco	INGL	Acciaio (Inox) antimpronta
PS-M	Argento polare opaco	NI	Nichelato

Cassetto – M

Webcode
DQBONY


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
** incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Quote di montaggio – frontale – da avvitare




FA Battuta frontale
* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO



* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Quote di montaggio – schienale



Distanza tra i fori – guide fianco


Guida fianco 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)



350

400 | 450 | 500

550 | 600




Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale
SPW Larghezza interna corpo mobile tra spondine interne

Misure di foratura – fondo cassetto



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Consigli

Panoramica – LEGRABOX
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T

Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T

Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX | TANDEMBOX

205

554

555

321

Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX
Panoramica – TIP-ON per LEGRABOX
Panoramica – AMBIA-LINE per LEGRABOX
CABLOXX
Accessori
Fissaggio guide sui fianchi
Panoramica – attrezzi di lavorazione

249

255

503

552

243

247

561

Ulteriori informazioni tecn.

Montaggio, smontaggio e regolazione

Short-URL


www.blum.com/a310



Cassettoni – C


Webcode

DQBS6M



- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra		
	BLUMOTION S		
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)		
40			
350	750.3501S		
400	750.4001S		
450	750.4501S		
500	750.5001S		
550	750.5501S		
600	750.6001S		

2	Set spondine		
	Altezza spondina (mm) 177		
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore		
	TS-M OG-M PS-M SW-M		
	INGL		
350	2 x	770C3502S	770C3502I
400	2 x	770C4002S	770C4002I
450	2 x	770C4502S	770C4502I
500	2 x	770C5002S	770C5002I
550	2 x	770C5502S	770C5502I
600	2 x	770C6002S	770C6002I

Composto da:

2a	1 x	Spondine sinistra/destra
2b	2 x	Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c	2 x	Placchette di copertura

3	Supporto schienale sinistra/destra		
	Colore		
	TS-M OG-M PS-M SW-M NI		
	Materiale		
	Acciaio		
	2 x		Art. N°
			ZB7C000S


4	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		
	Viti		
	4 x	ZF7C7002	Art. N°
	4 x	ZF7C70E2	
	4 x	ZF7C70T2	

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli

In alternativa a 4

4a	Attacco per frontale		
	Tipo di fissaggio		
	Viti		
	8 x	ZF7M7002	Art. N°
	8 x	ZF7M70E2	
	8 x	ZF7M70T2	

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli



Accessori

–	Vite per truciolare		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	3.5	15	609.1500
	3.5	17	609.1700

Per attacco frontale

–	Vite di fissaggio		
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
	4	15	61D.1500

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'impiego di viti a testa piatta

Colore		Colore	
TS-M	Nero terra opaco	SW-M	Bianco seta opaco
OG-M	Grigio orione opaco	INGL	Acciaio (Inox) antimpronta
PS-M	Argento polare opaco	NI	Nichelato


Cassettone – C

Webcode

DQBS6M


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




- * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
** incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Quote di montaggio – frontale – da avvitare




- FA Battuta frontale
* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
** Alternativa 4a

Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO



- * +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
** Alternativa 4a

Quote di montaggio – schienale



Distanza tra i fori – guide fianco



Guida fianco 750 – 40 kg

Lunghezza nominale NL (mm)

350	
400 450 500	
550 600	


Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



- KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale
SPW Larghezza interna corpo mobile tra spondine interne

Misure di foratura – fondo cassetto



Consigli


Panoramica – LEGRABOX	205	Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX	249	Ulteriori informazioni tecn.	662
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX TANDEMBOX	321	Panoramica – TIP-ON per LEGRABOX	255	Montaggio, smontaggio e regolazione	
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T	554	Panoramica – AMBIA-LINE per LEGRABOX CABLOXX	503	Short-URL	
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T	555	Accessori	243	www.blum.com/a310	
		Fissaggio guide sui fianchi	247		
		Panoramica – attrezzi di lavorazione	561		



Cassettone – C – schienale a traversa


Webcode

DQCYEM



- Con schienale a traversa per un uso ottimale dello spazio di stivaggio
- Spondine in acciaio e acciaio inox
- Linee dritte all'interno e all'esterno
- Spondina sottile 12.8 mm
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Con **BLUMOTION S** integrato per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con **SERVO-DRIVE** o **TIP-ON BLUMOTION**
- Montaggio frontale senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale nella spondina

Ingombro



NL Lunghezza nominale
* incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione

Informazioni per l'ordine

1	Guide fianco sinistra/destra	
	BLUMOTION S	
Lunghezza nominale NL (mm)	Portata dinamica (kg)	
	40	70
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650	750.6501S	753.6501S

2	Set spondine esterne	
	Altezza spondina (mm)	
	177	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
450	770C4502S	770C4502I
500	770C5002S	770C5002I
550	770C5502S	770C5502I
600	770C6002S	770C6002I
650	770C6502S	770C6502I

Composto da:

- 2a 1 x Spondine sinistra/destra
2b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
2c 2 x Placchette di copertura

3	Schienale in acciaio forma a L sinistra/destra	
	Colore	Art. N°
	TS-M OG-M PS-M SW-M	
	Materiale	
	Acciaio	ZB7C129S.6S

4	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	
	Viti	2 x ZF7C7002
	EXPANDO	2 x ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x ZF7C70T2

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli


In alternativa a 4

4a	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	
	Viti	4 x ZF7M7002
	EXPANDO	4 x ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x ZF7M70T2

EXPANDO T è adatto per frontali sottili – vedere i consigli

4b	Attacco per frontale	
	Tipo di fissaggio	
	Viti	2 x ZF7M7002
	EXPANDO	2 x ZF7M70E2

Colore		Colore	
TS-M	Nero terra opaco	SW-M	Bianco seta opaco
OG-M	Grigio orione opaco	INGL	Acciaio (Inox) antimpronta
PS-M	Argento polare opaco	NI	Nichelato



11	Set spondine interne	
	Altezza spondina (mm)	
	90.5	
Lunghezza nominale NL (mm)	Colore	
	TS-M OG-M PS-M SW-M	INGL
300	770M3002S	770M3002I
350	770M3502S	770M3502I
400	770M4002S	770M4002I
450	770M4502S	770M4502I
500	770M5002S	770M5002I

Composto da:

- 11a 1 x Spondine sinistra/destra
11b 2 x Elemento di branding, stampato con logo Blum, con stampa personalizzata a partire da 1000 pezzi
11c 2 x Placchette di copertura

Si consiglia per un uso ottimale dello spazio di stivaggio

Lunghezza nominale NL spondine esterne (N. 2) – lunghezza nominale NL spondine interne (N. 11) = min. 150 mm

Accessori

–	Vite per truciolare	
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)
	3.5	15
	3.5	17

Per attacco frontale

–	Vite di fissaggio	
	Ø (mm)	Lunghezza (mm)
	4	15

Per il collegamento del supporto schienale in legno con lo schienale e la spondina con il fondo del cassetto

Per un risultato di lavorazione ottimale raccomandiamo l'impiego di viti a testa piatta


Cassettone – C – schienale a traversa

Webcode

DQCYEM


Progettazione

Ingombro nel corpo mobile




* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
incl. 2 mm regolazione dell'inclinazione
**

Quote di montaggio – frontale – da avvitare




FA Battuta frontale
* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile
** Alternativa 4a

Misure di foratura – frontale – montaggio EXPANDO



4 4a
* +1 mm in caso di montaggio della guida fianco prima di assemblare il corpo mobile

Quote di montaggio – schienale a traversa



* +1.5 mm con ZF7M70E2


Distanza tra i fori – guide fianco

Guida fianco 750 – 40 kg



Lunghezza nominale NL (mm)

450 | 500

550 | 600



Taglio pezzi – pannelli in truciolare da 16 mm



KB Larghezza del corpo mobile
LW Larghezza interna corpo
NL Lunghezza nominale
SPW Larghezza interna corpo mobile tra spondine interne
* +3 mm con ZF7M70E2


Guida fianco 753 – 70 kg

Lunghezza nominale NL (mm)


450

500 | 550 | 600

650



Misure di foratura – fondo cassetto



Profondità interna corpo mobile LT min. = lunghezza nominale NL + 3 mm

Consigli

Panoramica – LEGRABOX
Panoramica – SERVO-DRIVE per LEGRABOX | TANDEMBOX
Sistema di fissaggio per frontali sottili – EXPANDO T
Suggerimenti per la lavorazione ed esclusione di responsabilità – EXPANDO T

205 Panoramica – TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX
321 Panoramica – TIP-ON per LEGRABOX
554 Panoramica – AMBIA-LINE per LEGRABOX CABLOXX
555 Accessori
Fissaggio guide sui fianchi
Panoramica – attrezzi di lavorazione

249 Ulteriori informazioni tecn.
Montaggio, smontaggio e regolazione

255
503 Short-URL
552
243 www.blum.com/a310
247
561

